

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 11/16-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 11/16-12
GTIN	4062406037369
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 15,5 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelėlių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Vijų skaičius colyje	12
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kiaurymės Ø	15,5 mm

Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio Ø	17,462 mm
Sriegio gylis	34,92 mm
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	11/16-12 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius