

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 9/16-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 9/16-27
GTIN	4062406034948
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Sriegio \varnothing	14,29 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	27
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Kiaurymės \varnothing	13,4 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	57,16 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS

Sriegio dydis	9/16-27 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius