

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 3/8-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 3/8-40
GTIN	4062406036935
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 9 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	40
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	28,59 mm
Kiaurymės Ø	9 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	100 mm

Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	9,525 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	3/8-40 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius