

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.1/8-20**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130031 1.1/8-20
GTIN	4062406037758
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	18 mm
Kiaurymės Ø	27,37 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Drožlių griovelėlių skaičius	4
Sriegio gylis	57,15 mm
Koto Ø D _s	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio Ø	28,575 mm
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio dydis	1.1/8-20 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius