

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.3/8-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1.3/8-12
GTIN	4062406038052
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 34,925 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 32,75 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	2,117 mm
Sriegio gylis	69,85 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Kiaurymės Ø	32,75 mm
Vijų skaičius colyje	12
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	28 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	22 mm
Sriegio Ø	34,925 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	1.3/8-12 UNF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius