

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 7/16-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 7/16-24
GTIN	4062406037048
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,1 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	10,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	33,33 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	24

Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Sriegio Ø	11,11 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	9 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	7/16-24 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius