

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 3/8-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 3/8-20
GTIN	4062406034740
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,3 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	28,59 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	8 mm
Kiaurymės Ø	8,3 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio Ø	9,525 mm

Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	20
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	10 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3/8-20 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius