

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1/4-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1/4-24
GTIN	4062406036836
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,35 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	7 mm
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Kiaurymės Ø	5,35 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm

Sriegio gylis	19,05 mm
Vijų skaičius colyje	24
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	6,35 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1/4-24 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius