

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.8-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 NO.8-36
GTIN	4062406034368
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 4,17 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,5 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	4,5 mm
Kiaurymės Ø	3,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	63 mm
Vijų skaičius colyje	36
Sriegio gylis	12,51 mm

Sriegio Ø	4,17 mm
Sriegio žingsnis	0,706 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	3,4 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	8-36 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius