

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.5/16-18**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130031 1.5/16-18
GTIN	4062406037970
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 33,338 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 32,1 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,411 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	32,1 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	33,338 mm
Koto kvadratas □	22 mm

Vijų skaičius colyje	18
Koto $\varnothing D_s$	28 mm
Sriegio gylis	66,69 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	1.5/16-18 UNEF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius