

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 3/4-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 3/4-10
GTIN	4062406037444
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,46 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	16,46 mm
Sriegio Ø	19,05 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	14 mm

Koto kvadratas □	11 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	57,15 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Vijų skaičius colyje	10
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	3/4-10 UNC LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius