

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/2-14

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130030 1.1/2-14
GTIN	4062406035945
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 38,1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 36,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,814 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	32 mm
Sriegio Ø	38,1 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	76,2 mm
Kiaurymės Ø	36,5 mm
Vijų skaičius colyje	14

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	24 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1.1/2-14 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius