

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.12-28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 NO.12-28
GTIN	4062406034504
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 5,49 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,7 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	4,9 mm
Kiaurymės Ø	4,7 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelų skaičius	3
Koto Ø D _s	6 mm

Sriegio Ø	5,49 mm
Sriegio gylis	16,47 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	28
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	12-28 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius