

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 5/16-18****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130031 5/16-18 |
| GTIN             | 4062406036928  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,55 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Vijų skaičius colyje       | 18      |
| Drožlių griovelių skaičius | 3       |
| Sriegio Ø                  | 7,94 mm |
| Kiaurymės Ø                | 6,55 mm |
| Koto kvadratas □           | 6,2 mm  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3       |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 8 mm    |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Norma                        | DIN 371                                      |
| Sriegio gylis                | 23,82 mm                                     |
| Sriegio žingsnis             | 1,411 mm                                     |
| Ašmenys                      | HSS E                                        |
| Bendras ilgis L              | 90 mm                                        |
| Sriegio tipas                | UNC-LH                                       |
| Sriegio dydis                | 5/16-18 UNC LH                               |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 1B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B                                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne                                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be                                           |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |