

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 1.5/16-20****Užsakymo data**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 130031 1.5/16-20 |
| GTIN             | 4062406037963    |
| Produktų klasė   | 10N              |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 33,338 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 32,15 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 28 mm    |
| Vijų skaičius colyje       | 20       |
| Koto kvadratas □           | 22 mm    |
| Drožlių griovelių skaičius | 4        |
| Sriegio gylis              | 66,69 mm |
| Norma                      | DIN 376  |
| Sriegio žingsnis           | 1,27 mm  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4  |
| Sriegio Ø                    | 33,338 mm                                    |
| Kiaurymės Ø                  | 32,15 mm                                     |
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Bendras ilgis L              | 200 mm                                       |
| Sriegio tipas                | UN-LH  |
| Sriegio dydis                | 1.5/16-20 UN LH                              |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |