

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/8-14**

**Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130030 1.1/8-14 |
| GTIN             | 4062406035549   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 27 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Sriegio žingsnis           | 1,814 mm  |
| Koto kvadratas □           | 18 mm     |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 22 mm     |
| Kiaurymės Ø                | 27 mm     |
| Ašmenys                    | HSS E     |
| Sriegio Ø                  | 28,575 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4         |
| Norma                      | DIN 376   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Vijų skaičius colyje         | 14   |
| Drožlių griovelių skaičius   | 4  |
| Bendras ilgis L              | 180 mm                                       |
| Sriegio gylis                | 57,15 mm                                     |
| Sriegio tipas                | UNS  |
| Sriegio dydis                | 1.1/8-14 UNS                                 |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |