

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: NO.1-72****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 NO.1-72
GTIN	4062406036485
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 72

Sriegio Ø: 1,85 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,55 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	2,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vijų skaičius colyje	72
Bendras ilgis L	45 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	2,8 mm
Sriegio Ø	1,85 mm

Sriegio gylis	5,55 mm
Kiaurymės Ø	1,55 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,353 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	1-72 UNF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius