

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 5/8-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 5/8-20
GTIN	4062406035037
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 15,88 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14,67 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	20
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio Ø	15,88 mm
Sriegio gylis	47,64 mm
Kiaurymės Ø	14,67 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,27 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Koto kvadratas $\square$	9 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	5/8-20 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius