

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 5/16-20**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130031 5/16-20
GTIN	4062406036911
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,7 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	6,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	7,94 mm
Sriegio gylis	23,82 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	6,2 mm

Sriegio žingsnis	1,27 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	20
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	5/16-20 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius