

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 9/16-20**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130031 9/16-20
GTIN	4062406037208
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 14,29 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 13,1 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	11 mm
Kiaurymės Ø	13,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	14,29 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm

Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio gylis	57,16 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	9/16-20 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius