

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: NO.2-64****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 NO.2-64
GTIN	4062406036508
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	6,54 mm
Sriegio žingsnis	0,397 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Kiaurymės Ø	1,9 mm
Sriegio Ø	2,18 mm
Vijų skaičius colyje	64
Koto kvadratas □	2,1 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	UNF-LH

Sriegio dydis	2-64 UNF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius