

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 2-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 2-20
GTIN	4062406040888
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 50,8 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 49,58 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	50,8 mm
Kiaurymės Ø	49,58 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	32 mm
Sriegio gylis	101,6 mm
Bendras ilgis L	250 mm

Drožlių griovelio skaičius	4
Vijų skaičius colyje	20
Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	2-20 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius