

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3/4-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 3/4-27
GTIN	4062406039615
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	18,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	19,05 mm
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Koto Ø D _s	14 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Vijų skaičius colyje	27
Sriegio gylis	57,15 mm
Sriegio tipas	UNS

Sriegio dydis	3/4-27 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius