

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/8-12**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.1/8-12
GTIN	4062406042271
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 26,5 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Kiaurymės Ø	26,5 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	18 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio gylis	57,15 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	28,575 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	1.1/8-12 UNF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius