

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1-27
GTIN	4062406039844
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24,5 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	25,4 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	0,94 mm
Vijų skaičius colyje	27
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kiaurymės Ø	24,5 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio gylis	76,2 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1-27 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius