

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.3/16-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.3/16-8
GTIN	4062406040109
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 30,162 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 27,2 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio Ø	30,162 mm

Sriegio gylis	60,32 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	18 mm
Koto Ø D _s	22 mm
Kiaurymės Ø	27,2 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.3/16-8 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius