

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/16-8****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130036 1.1/16-8 |
| GTIN             | 4062406042219   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 26,988 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Kiaurymės Ø                | 24 mm     |
| Vijų skaičius colyje       | 8         |
| Sriegio žingsnis           | 3,175 mm  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4         |
| Sriegio gylis              | 54 mm     |
| Sriegio Ø                  | 26,988 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4         |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bendras ilgis L              | 160 mm                                       |
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Koto kvadratas □             | 16 mm  |
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 20 mm  |
| Sriegio tipas                | UN-LH  |
| Sriegio dydis                | 1.1/16-8 UN LH                               |
| Danga                        | TiN  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |