

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.13/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.13/16-16
GTIN	4062406040741
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 46,037 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 44,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	46,037 mm
Kiaurymės Ø	44,5 mm
Koto kvadratas □	29 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Sriegio gylis	92 mm

Sriegio žingsnis	1,588 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	250 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.13/16-16 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius