

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.3/8-12**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.3/8-12
GTIN	4062406040291
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 34,925 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

 Koto Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 32,75 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	34,925 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Sriegio gylis	69,85 mm
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	12
Koto kvadratas □	22 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	32,75 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1.3/8-12 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius