

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/4-10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1.1/4-10
GTIN	4062406042417
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 29,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	20 mm
Sriegio Ø	31,75 mm
Sriegio gylis	63,5 mm
Vijų skaičius colyje	10
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4

Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Kiaurymės \varnothing	29,5 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1.1/4-10 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius