

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 1.1/2-6**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1.1/2-6
GTIN	4062406038229
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 6

Sriegio Ø: 38,1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 33,7 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	38,1 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	33,7 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	200 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	24 mm

Sriegio žingsnis	4,233 mm
Sriegio gylis	76,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Vijų skaičius colyje	6
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	1.1/2-6 UNC LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius