

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.7/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.7/16-16
GTIN	4062406040352
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 36,512 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 35 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	73 mm
Kiaurymės Ø	35 mm
Koto kvadratas □	22 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	28 mm
Sriegio Ø	36,512 mm
Drožlių griovelių skaičius	4

Vijų skaičius colyje	16
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.7/16-16 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius