

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1/4-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1/4-36
GTIN	4062406039035
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,7 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,706 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	6,35 mm
Vijų skaičius colyje	36
Kiaurymės Ø	5,7 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Sriegio gylis	19,05 mm
Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Norma	DIN 371
Koto kvadratas $\square$	5,5 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1/4-36 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius