

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.5-44****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 NO.5-44
GTIN	4062406038809
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 44

Sriegio Ø: 3,18 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,7 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	3,18 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	9,54 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Vijų skaičius colyje	44
Ašmenys	HSS E

Sriegio žingsnis	0,577 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	2,7 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	5-44 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius