

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 2-8**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 2-8
GTIN	4062406040949
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 50,8 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 47,8 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	32 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Sriegio gylis	101,6 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	47,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	250 mm
Vijų skaičius colyje	8

Sriegio Ø	50,8 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	2-8 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius