

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.15/16-12**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130031 1.15/16-12
GTIN	4062406038625
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	2,117 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	98,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	49,212 mm
Vijų skaičius colyje	12
Bendras ilgis L	250 mm
Kiaurymės Ø	47,2 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	40 mm
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio dydis	1.15/16-12 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius