

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 1.1/2-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1.1/2-8
GTIN	4062406038212
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 38,1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 35,1 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	8
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	35,1 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio Ø	38,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Sriegio žingsnis	3,175 mm
Sriegio gylis	76,2 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.1/2-8 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius