

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 3/8-16
GTIN	4062406039240
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 7,95 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	28,59 mm
Sriegio Ø	9,525 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Kiaurymės Ø	7,95 mm
Koto kvadratas □	8 mm

Vijų skaičius colyje	16
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	100 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	3/8-16 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius