

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.3/4-10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130035 1.3/4-10
GTIN	4062406040703
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 42 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	42 mm
Sriegio Ø	44,45 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio gylis	88,9 mm
Vijų skaičius colyje	10

Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	220 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1.3/4-10 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius