

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/4-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.1/4-12
GTIN	4062406042400
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 29,5 mm

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 376
Sriegio Ø	31,75 mm
Vijų skaičius colyje	12
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	180 mm

Sriegio žingsnis	2,117 mm
Sriegio gylis	63,5 mm
Koto kvadratas □	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	29,5 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	1.1/4-12 UNF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius