

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.9/16-18**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130031 1.9/16-18
GTIN	4062406038243
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 39,688 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 38,55 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	200 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	39,688 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	38,55 mm
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio žingsnis	1,411 mm

Sriegio gylis	79,38 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	1.9/16-18 UNEF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius