

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3/4-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 3/4-10
GTIN	4062406039684
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,46 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	57,15 mm
Vijų skaičius colyje	10
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E

Sriegio Ø	19,05 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	16,46 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Koto Ø D _s	14 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	3/4-10 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius