

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 0,390-27

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130035 0,390-27
GTIN	4062406039257
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 9,906 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 9 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,94 mm
Sriegio Ø	9,906 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	8 mm
Kiaurymės Ø	9 mm
Sriegio gylis	19,812 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	27
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	0,390-27 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius