

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1-20

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1-20
GTIN	4062406042103
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24,3 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	24,3 mm
Vijų skaičius colyje	20
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	76,2 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Koto kvadratas \square	16 mm
Sriegio \varnothing	25,4 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	1-20 UNEF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius