

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1/4-48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1/4-48
GTIN	4062406039011
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 48

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,85 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	6,35 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,529 mm
Sriegio gylis	19,05 mm
Koto Ø D _s	7 mm

Koto kvadratas □	5,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	48
Kiaurymės Ø	5,85 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1/4-48 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius