

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3/8-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 3/8-18
GTIN	4062406039233
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,2 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	8 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Kiaurymės Ø	8,2 mm

Sriegio Ø	9,525 mm
Vijų skaičius colyje	18
Koto Ø D _s	10 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	28,59 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	3/8-18 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius