

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/4-24

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130035 1.1/4-24
GTIN	4062406040116
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 30,75 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	63,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	24
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	180 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	20 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm

Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	31,75 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Kiaurymės Ø	30,75 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1.1/4-24 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius