

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 5/8-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 5/8-20
GTIN	4062406039516
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 15,88 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14,67 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	9 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	14,67 mm
Sriegio gylis	47,64 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm

Vijų skaičius colyje	20
Bendras ilgis L	110 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	15,88 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	5/8-20 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius