

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/8-18

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1.1/8-18
GTIN	4062406042240
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 27,35 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	28,575 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Kiaurymės Ø	27,35 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,411 mm

Vijų skaičius colyje	18
Koto $\varnothing D_s$	22 mm
Sriegio gylis	57,15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	1.1/8-18 UNEF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius