

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 1.15/16-20**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1.15/16-20
GTIN	4062406038601
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	98,4 mm
Koto kvadratas □	32 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Kiaurymės $\varnothing$	48 mm
Sriegio $\varnothing$	49,212 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio dydis	1.15/16-20 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius